



Sparkers marinos SWS

Código: GD-MARSPASWS

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)


[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Los sparkers marinos se encuentran entre las fuentes sísmicas de alta y ultra alta resolución más utilizadas para los estudios sísmicos marinos de reflexión.

Los sparkers modernos se utilizan para todo tipo de aplicaciones científicas y de ingeniería y funcionan en una amplia gama de profundidades de agua - desde los primeros metros hasta varios kilómetros, proporcionando imágenes detalladas y de alta resolución del subsuelo.

GEODEVICE diseña y fabrica una gama completa de sparkers marinos: desde el ligero SWS-250 para aplicaciones de ingeniería a poca profundidad hasta el potente SWS-2500 para estudios oceanológicos.



Todos nuestros sparkers son compatibles con las técnicas de adquisición 2D y 3D estándar del sector y garantizan el éxito de las operaciones de campo a largo plazo gracias a:


- Repetibilidad excepcional de la firma
- Profundidad de remolque óptima gracias a su fácil ajuste en caso necesario
- Electrodo que no se desgasta gracias a la tecnología de descarga negativa de la fuente de energía Multijack
- Disposición específica de las puntas para una generación óptima de la señal
- Herramienta de instalación GPS para un posicionamiento de alta precisión


Conozca algunas de nuestras modificaciones más populares:



SWS-500



- Aplicable a estudios 2D/3D
- Resolución vertical de hasta 10 cm
- Profundidad operativa: de 3 m a 1.500 m
- Penetración hasta 500 m por debajo del fondo marino
- Aplicaciones:



Ejemplos de datos











Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)