



Configuración de estudios oceanograficos


Código: GD-OCESTUSET

Marca: N/D


[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle







En general, una instalación potente puede incluir los siguientes equipos:

- Fuente de energía : Multijack -25000HP12.0
- Fuente : SWS-2500
- Streamer: 24/48 channels streamer con separación de grupos de 6,25 m; controladores de profundidad; brújulas 3C; sensores INS; boyas delantera y trasera
- Recorder: Sigma-4 sismógrafo
- Cabrestante: Cabrestantes automáticos de cubierta para cables de alimentación y streamers
- Software: RadExPro Real-Time

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.




Imagen de galería 1




Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)