




El carrete RT-4S está diseñado para operar con tendidos sísmicos de pozo

Código: GD-RT4

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El carrete RT-4S está diseñado para operar con tendidos sísmicos de pozo. Está equipado con un anillo deslizante que permite dejar el equipo conectado mientras se enrolla y desenrolla el cable. El tamaño del carrete varía según las especificaciones del tendido (diámetro del cable y número de sensores). Los tendidos de hidrófonos encajan completamente en el tambor del carrete. En el caso de un tendido de geófonos, el tambor solo aloja el extremo del cable, mientras que los sensores se encuentran en una bolsa separada. El carrete está equipado con una manivela giratoria ergonómica y plegable. El marco del carrete también tiene un seguro para el tambor.

También recomendamos el uso del carrete RT-1A equipado con un cable marcado (espaciado de 1 m) junto con el carrete RT-4S durante las operaciones de perfilaje de pozos.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)