



El carrete RT-5S está diseñado para funcionar con el chispeador de pozo Pulse

Código: GD-RT5

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El carrete RT-5S está diseñado para funcionar con el chispeador de pozo Pulse. Está equipado con un anillo rozante de alto voltaje especialmente desarrollado que posibilita la fuente de energía de alto voltaje mientras se enrolla y desenrolla el cable. Los marcos están hechos de aleación de titanio ligera y duradera, el tambor está hecho de aleación de aluminio. El carrete está equipado con una manivela giratoria ergonómica y plegable. El marco del carrete tiene un soporte especial para el chispeador Pulse y un seguro de tambor.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1




Imagen de galería 2




Imagen de galería 3




Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)