



HRStreamer remolcado para sismica marina de la resolución alta y ultraalta

Código: GD-TOWHRSFOR

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

HRStreamer es un streamer sísmico de manejo fácil, que se adapta perfectamente a los estudios sísmicos marinos UHR/HR básicos.



HRStreamer está protegido de los ruidos de aceleración y permite recibir señal de banda ancha en el rango de frecuencias 10-10000Hz, lo que garantiza el registro de la señal de fuentes UHR sin pérdidas de energía de alta frecuencia.



La principal ventaja del streamer es su flexibilidad en términos de ajuste de grupo. Hemos diseñado un streamer único, que puede aplicarse a un rango de profundidad más amplio sin perder resolución en comparación con los streamers monocal tradicional.

Utilizamos 4 grupos de longitud variable, empezando por el grupo de un solo hidrófono puro y terminando con 48 hidrófonos por grupo. Estos grupos reciben la señal por separado y pueden utilizarse por separado o apilados para aumentar la relación señal/ruido.

El HRStreamer monocal puede colocarse fácilmente en una pequeña embarcación y ser desplegado/recuperado por una sola persona.

- Aplicación en un amplio rango de profundidades gracias a la longitud variable de los grupos de hidrófonos
- Registro de señal de banda ancha: 10-10000 Hz
- Boyas remolcadas con sistema de posicionamiento
- Protección contra la aceleración del ruido
- Respetuoso del medio ambiente y fácil de transportar (relleno no inflamable)
- Puede utilizarse con cualquier fuente HR/UHR (sparker, boomer)
- EFácil de manejar y mantener
- Estación sísmica de alta frecuencia
- El cabrestante de cubierta
- Boyas remolcadas con sistema de posicionamiento
- Paravan para sistema 3D
- sparkers y boomers with remolcados con fuentes de energía Multijack
- Software para control de calidad y procesamiento de datos





Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5




Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)