



LandStreamer remolcado para sondeos MASW, de reflexion o de refraccion

Código: GD-TOWLANFOR

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Towed LandStreamer es un conjunto de receptores diseñado específicamente para estudios sísmicos terrestres. Las técnicas remolcadas para adquisiciones sísmicas superficiales en tierra aumentan significativamente la eficiencia y reducen el costo del estudio. Métodos como la reflexión, el MASW o la refracción se beneficiarían en gran medida del uso de cables de arrastre, en comparación con los cables con geófonos instalados en el terreno.

Aunque la máxima calidad de los datos se consigue arrastrando el cable en terrenos sólidos, como carreteras o pistas de aterrizaje, también puede utilizarse en condiciones más complejas, como caminos de tierra arenosos.

El diseño del streamer es excepcionalmente robusto y fácil de usar. La placa de acero con patas adicionales garantiza el acoplamiento necesario para el registro del movimiento del suelo. Se puede utilizar cualquier tipo de geófono con el LandStreamer: vertical, horizontal, horizontal compensado, multicomponente (3C).

LandStreamer es compatible con cualquier sismógrafo multicanal y puede fabricarse con el número necesario de receptores y el paso entre ellos. Una característica importante del diseño es la posibilidad de desconectar rápidamente los receptores sísmicos de la plataforma.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5



Imagen de galería 6

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)