



Medidor portátil de conductividad térmica MP-1

Código: THT-MP-1

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

- Metodo: TPS y THW (transitorio) - Rango típico: $\sim 0,01$ a $100 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (según módulo) - Tipo de muestra: sólidos, polímeros, cerámicos, pastas - Temperatura: aprox. -50 a $150 \text{ }^{\circ}\text{C}$ (con accesorios) - Cumplimiento: ASTM/ISO aplicables a TPS/THW - Software de adquisición y reporte incluido

Aplicaciones

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)