



Medidor de flujo de calor HFM-25

Código: THT-HFM-25

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

- Metodo: HFM portatil - Normas: ASTM C518 (aplicable) - Rango tipico: $\sim 0,1$ a $10 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ - Tamano de muestra: $\sim 50 \times 50 \text{ mm}$ - Uso: aislamiento in situ, QA en obra

Aplicaciones

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)