



Medidor portatil de conductividad termica MP-2

Código: THT-MP-2

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Especificaciones técnicas

- Metodo: TPS / THW - Rango tipico: $\sim 0,01$ a $60 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ (segun sensor) - Materiales: solidos, compuestos, pastas - Tiempo de ensayo: segundos - Control y calculo automatico en software

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)