



Analizador de linea caliente transitoria THW-L1

Código: THT-THW-L1

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

- Metodo: THW (Transient Hot Wire) - Rango: $\sim 0,01$ a $2 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ - Materiales: liquidos, pastas, suspensiones, granulares - Tiempo de prueba: 1-3 s - Opciones de temperatura hasta $\sim 200 \text{ C}$ (segun configuracion)

Aplicaciones

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)