



Medidor de flujo de calor (Heat Flow Meter)

Código: THT-HEAT-FLOW-METER

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Especificaciones técnicas

- Metodo: HFM de banco - Normas: ASTM C518 / ISO 8301 - Rango típico: 0,01 a 6 W/m·K - Aplicaciones: paneles, espumas, materiales de envolvente termica - Software de reporte incluido

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)