



Bomba de vacío de circulación de agua 15/50 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

La bomba de vacío de circulación de agua es un sistema de generación de vacío eficiente y respetuoso con el medio ambiente, ampliamente utilizado en laboratorios y aplicaciones industriales.

- Cabezal de bomba: 4.
- Velocidad de evacuación: 10 l/min.
- Flujo de la bomba de circulación: 40 l/min.
- Elevador de bomba: 12 metros.
- Capacidad: 15 litros.
- Fuente de alimentación: Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 460*370*570 mm	pack 520*430*900 mm
Configuración	15 litros	50 litros
Cabezal de bomba	4	5
Velocidad de evacuación	10 l/min	10 l/min
Vacío	-0,098 Mpa	-0,098 Mpa
Flujo de la bomba de circulación	40 l/min	80 litros por minuto
Elevador de bomba	12 metros	12 metros
Material	Anticorrosión	Anticorrosión o acero inoxidable
Consumo	370 W	370 W
Capacidad	15 litros	50 litros
Alimentación eléctrica	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz	Estándar: CA 220 V, 50/60 Hz; Opcional: CA 110 V, 60 Hz
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	460*370*570 mm	520*430*900 mm
Peso bruto	17 kilos	30 kilos

Aplicaciones

Bomba de vacío de circulación de agua: compare Cabezal de bomba, Velocidad de evacuación y Vacío para decidir si el equipo cubre su

proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010852.1: Cabezal de bomba: 4; Vacío: -0,098 MPa.

B2-01-010852.2: Cabezal de bomba: 5; Capacidad: 50L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige cabezal de bomba: 4 y vacío: -0,098 mpa.

Conviene cuando su proceso exige cabezal de bomba: 5 y capacidad: 50l.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Cabezal de bomba, Velocidad de evacuación y Vacío. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuracion que cubra Cabezal de bomba, Velocidad de evacuación y Vacío con margen segun su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)