



Agitador de muñeca velocidad 50-600 rpm

Código: B2-01-010977

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Características

- Control por microprocesador PID, pantalla LCD. *Cojinetes esféricos libres de mantenimiento. *8 programas personalizados, con diferentes ajustes de velocidad y tiempo. * Operación automática, parada automática, visualización de tiempo, memoria de parámetros y función de recuperación. *Simulación de oscilación manual de sacudidas leves a fuertes. * Adecuado para matraces, botellas de reactivos, tubos, frascos, botellas de boca estrecha, retorta, embudo de decantación, botellas de boca recta. * Sistema de protección de seguridad de corriente de fuga y sobre corriente. *Se puede utilizar en incubadoras, cuartos cálidos, cámaras ambientales y refrigeradores.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Variable frequency motor - SK-W810 - 12°
Model	SK-W810
Angle Shaking	12°
Rotary Speed	50-600rpm
Rotary Accuracy	±1rpm
Operation Mode	Continuous or timing
Max. Opening of the Clips	50mm
Max. loading	Each side is 6.8 Kg
Ambient Temp.	4°C~40°C
Ambient Humidity	20%~80%RH
Motor	Variable frequency motor
Material	Main body and arm 304 stainless steel
Standard Accessory	Main body, arm stand, flask clip*12 pcs
Consumption	60W
Power Supply	AC110/220V±10%, 50/60HZ
Main Body Size(W*D*H)	272*452*320mm
Complete Machine Size(W*D*H)	810*452*320mm
Package Size(W*D*H)	590*500*600mm

Especificación	Variable frequency motor - SK-W810 - 12°
Net/Gross Weight	30kg/45kg

Aplicaciones

Agitador de muneca de 12 y 4c~40c: la compra se decide principalmente por agitación de ángulo: 12° y velocidad de rotacion: 50-600 rpm.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es agitación de ángulo: 12°.

Adecuado cuando la especificacion requerida es velocidad de rotacion: 50-600 rpm.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión rotatoria: ± 1 rpm.

Criterios de compatibilidad

Verifique agitación de ángulo: 12° antes de confirmar la compra.

Verifique velocidad de rotacion: 50-600 rpm antes de confirmar la compra.

Verifique precisión rotatoria: ± 1 rpm antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra

Elija este producto si agitación de ángulo: 12° y velocidad de rotacion: 50-600 rpm coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)