



Analizador de grasa automatico 6 puestos, copa 150 ml, hasta 300 C rango 0,1-100 %

Código: B2-01-0100705

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción

Según el principio de extracción Soxhlet, el contenido de grasa de los granos, cereales y alimentos se determinó mediante el método gravimétrico. El producto tiene un diseño de operación de una sola tecla completamente automático, fácil de operar, rendimiento estable, alta precisión, con: extracción Soxhleter, extracción en caliente, extracción en caliente Soxhleter, flujo continuo y extracción en caliente estándar y otro modo de extracción automática.

Características

- 1. Finalización automática con un solo clic de todo el proceso: compresión del recipiente de solvente, elevación (bajada) de la canasta de muestra, calentamiento, remojo, extracción, reflujo, recuperación de solvente y apertura/cierre de la válvula.
- 2. El remojo a temperatura ambiente, el remojo en caliente, la extracción en caliente, la extracción continua, la extracción intermitente y la recuperación de solvente se pueden seleccionar y combinar arbitrariamente.
- 3. Múltiples modos de funcionamiento de la válvula solenoide: apertura/cierre lento, apertura/cierre temporizado y apertura/cierre manual.
- 4. Gestión combinada de fórmulas con capacidad de almacenamiento para 99 programas analíticos diferentes.
- 5. Sistema de elevación y compresión totalmente automático con alta automatización, confiabilidad y conveniencia.
- 6. Pantalla táctil a color de 6,7 pulgadas con interfaz fácil de usar, fácil de usar y aprender.
- 7. Edición de programas basada en menús: intuitiva, fácil de utilizar y se puede recuperar cíclicamente varias veces.
- 8. Hasta 40 segmentos de programa que admiten remojo, extracción y calentamiento multitemperatura, multinivel o cíclico.
- 9. Bloque de calentamiento de baño de metal integrado para un amplio rango de temperatura y una alta precisión de control de temperatura.
- 10. La función de elevación automática del soporte del filtro de extracción garantiza la inmersión simultánea de las muestras en solventes orgánicos, lo que ayuda a mejorar la consistencia de los resultados de la determinación de la muestra.
- 11. Componentes personalizados profesionalmente adecuados para diversos disolventes orgánicos, incluidos éter de petróleo, éter, alcoholes, cloroformo, etc.
- 12. Alarma de fuga de éter de petróleo: el sistema de alarma se activa y detiene el calentamiento cuando la fuga de éter de petróleo en el entorno de trabajo alcanza un nivel peligroso.
- 13. Equipado con dos tipos de copas de solvente (aleación de aluminio y vidrio) para que los usuarios elijan.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	0,1~100% - 6 unidades por lote - 150 ml - modelo B2-01-0100705
Rango de temperatura	RT+5~300°C
Rango de medición	0,1~100%
Precisión de la temperatura	±1°C
Peso de la muestra	0,5~15 g
Capacidad	6 unidades por lote
Volumen de la copa de solvente	150 ml
Recuperación de solventes	≥85%
Control de reflujo de solvente	Válvula solenoide
Sistema de elevación	Automático
Mostrar	Pantalla táctil a color de 7 pulgadas
Potencia de calentamiento	1500 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50/60 Hz (estándar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	850*280*680 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	920*370*980 mm
Peso neto	70 kg
Peso bruto	80 kg

Aplicaciones

Analizador de grasa de 6 piezas/lote, 150 ml y 0,1 ~ 100 %: la compra se decide principalmente por rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 300 °c y rango de medición: 0,1 ~ 100 %.

Usos recomendados

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 300 °c.

Adecuado cuando la especificacion requerida es rango de medición: 0,1 ~ 100 %.

Adecuado cuando la especificacion requerida es precisión de temperatura: ±1°C.

Criterios de compatibilidad

Verifique rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 300 °c antes de confirmar la compra.

Verifique rango de medición: 0,1 ~ 100 % antes de confirmar la compra.

Verifique precisión de temperatura: ±1°C antes de confirmar la compra.

Como validar si sirve

Compare esos valores con el requerimiento tecnico antes de cotizar.

Recomendación de compra



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Elija este producto si rango de temperatura: temperatura ambiente + 5 ~ 300 °c y rango de medición: 0,1 ~ 100 % coinciden con el requerimiento tecnico.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)