



Mezclador de vórtice

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El mezclador vórtex es un instrumento de laboratorio versátil y esencial, diseñado para mezclar rápidamente viales pequeños de líquidos.

Es ideal para su uso en laboratorios de investigación, entornos clínicos e instituciones educativas donde se requiere una mezcla eficiente y consistente de muestras.

- N.º de artículo: 8031102000.
- Diámetro orbital: 4 mm.
- Tipo de motor: Motor de polos sombreados.
- Entrada del motor: 58W.
- Salida del motor: 10 W.
- Rango de velocidad: 0~3000 rpm.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Con visualizacion de velocidad	Sin visualizacion de velocidad
Tipo	Vortex	Vortex
Capacidad exacta	3 kg	3 kg
Capacidad	No aplica	No aplica
Velocidad exacta	0-3000 rpm	0-3000 rpm
Velocidad	Mas de 2500 rpm	Mas de 2500 rpm
Temperatura máxima exacta	No aplica	No aplica
Temperatura máxima	Sin calefacción	Sin calefacción
Posiciones	No aplica	No aplica
Rango de posiciones	No aplica	No aplica
Plataforma	Bandeja	Bandeja
Accesorios estándar	VT1.1 estándar superior	VT1.1 estándar superior
Alimentacion electrica	CA 110/220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz (personalizable)	CA 110/220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz (personalizable)
Configuracion	Con visualizacion de velocidad	Sin visualizacion de velocidad
Consumo de energía	60 W	60 W

Especificación	Con visualizacion de velocidad	Sin visualizacion de velocidad
Diámetro orbital	4 mm	4 mm
Entrada del motor	58W	58W
Humedad relativa	80% de humedad relativa	80% de humedad relativa
Modo de agitación	Orbital	Orbital
Modo de operación	Operación continua/táctil	Operación continua/táctil
Peso bruto	3 kilos	3 kilos
Rango de velocidad	0~3000 rpm	0~3000 rpm
Salida del motor	10 W	10 W
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	290*240*220 mm	290*240*220 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	127*130*160 mm	127*130*160 mm
Temperatura ambiente.	5~40°C	5~40°C
Tipo de motor	Motor de polos sombreados	Motor de polos sombreados
Tipo de protección	IP20	IP20
Visualización de velocidad	Escala	No aplica

Aplicaciones

Mezclador de vortice: compare N.º de artículo, Modo de agitación y Diámetro orbital para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

0~3000 rpm - Escala - 5~40°C: Diámetro orbital: 4 mm; N.º de artículo: 8031102000.

0~3000 rpm - 5~40°C - 3 kilos: N.º de artículo: 8031101000; B2-01-010750.1.1: Estándar.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige diámetro orbital: 4 mm y n.º de artículo: 8031102000.

Conviene cuando su proceso exige n.º de artículo: 8031101000 y B2-01-010750.1.1: estándar.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando N.º de artículo, Modo de agitación y Diámetro orbital. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la configuración que cubra N.º de artículo, Modo de agitación y Diámetro orbital con margen según su carga real.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)