



Tamices ASTM Ø8" altura estándar - Ultrafinas (<0.075 mm)

Código: N/D

Marca: HUMBOLDT

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS1000	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS230	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS230	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS270	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS270	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS325	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS325	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS400	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS400	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS450	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS450	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS500	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS500	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS635	Malla - Acero inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FSS635	Malla - Latón con malla inoxidable - Altura completa (2") - modelo H-3920FS850
Material	Latón con malla inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable	Acero inoxidable	Latón con malla inoxidable
Altura	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")	Altura completa (2")
Tipo de base	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla
Tipo de superficie	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla	Malla
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11
Certificación	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11	ASTM E-11



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Aplicaciones

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)