



Horno de secado de aire forzado 25-212 L

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Material externo: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano.

Cámara interior de acero inoxidable, estructura de ángulo redondo, estantes ajustables.

- Temperatura. Distancia: 50~200°C.
- Temperatura. Precisión: 0.1°C.
- Temperatura. Fluctuación: $\pm 1^\circ\text{C}$.
- Temperatura ambiente.: 5~40°C.
- Rango de tiempo: 1~9999min.
- estantes no.: 2 piezas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	25L - 50~200°C - 0.1°C	54L - 50~200°C - 0.1°C	108L - 50~200°C - 0.1°C	212L - 50~200°C - 0.1°C
Configuración	25L - 50~200°C - 0.1°C	54L - 50~200°C - 0.1°C	108L - 50~200°C - 0.1°C	212L - 50~200°C - 0.1°C
Capacidad	25L	54L	108L	212L
Temperatura. Distancia	50~200°C	50~200°C	50~200°C	50~200°C
Temperatura. Precisión	0.1°C	0.1°C	0.1°C	0.1°C
Temperatura. Fluctuación	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$	$\pm 1^\circ\text{C}$
Temperatura ambiente.	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Rango de tiempo	1~9999min	1~9999min	1~9999min	1~9999min
estantes no.	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas
El consumo de energía	650W	1000W	1600W	2500W
Alimentación eléctrica	Estándar: 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz	Estándar: 220V $\pm$ 10%, 50/60Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.) mm	298*290*274	419*332*348	550*348*550	602*498*602
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	580*554*455	708*595*532	830*620*735	880*775*785
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	710*660*620	840*690*700	960*720*900	1010*880*940

Especificación	25L - 50~200°C - 0.1°C	54L - 50~200°C - 0.1°C	108L - 50~200°C - 0.1°C	212L - 50~200°C - 0.1°C
Peso bruto (kg)	51	66	115	145
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable

Aplicaciones

Horno de secado de aire forzado: compare Parametro, Capacidad para decidir si el equipo cubre su proceso real.

Que cambia entre variantes

B2-01-010369.1: Parametro: .1 (25 L); Capacidad: 25 L.

B2-01-010369.2: Parametro: .2 (54 L); Capacidad: 54 L.

B2-01-010369.3: Parametro: .3 (108 L); Capacidad: 108 L.

B2-01-010369.4: Parametro: .4 (212 L); Capacidad: 212 L.

Escenarios de uso recomendados

Conviene cuando su proceso exige parametro: .1 (25 l) y capacidad: 25 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .2 (54 l) y capacidad: 54 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .3 (108 l) y capacidad: 108 l.

Conviene cuando su proceso exige parametro: .4 (212 l) y capacidad: 212 l.

Cómo elegir rápido

Empiece comparando Parametro, Capacidad. Descarte cualquier variante que no cubra esos puntos con margen para su carga real.

Recomendación de compra

Compre la alternativa que cubra Parametro, Capacidad con margen segun su carga real.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)