



Plegadora manual de chapa (longitud de trabajo 1020 mm)

Código: b2-01-29-054

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Máquina plegadora

Características

1. Función: tienen la función de resorte neumático, que puede instalarse en el interior, con control por pedal, que deja las manos libres para ajustar el material. La cuchilla de prensado y la cuchilla de plegado son de estructura segmentada.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-054
Tipo	Manual
Longitud	1050 mm
Longitud máxima de trabajo (mm)	1020 mm
Espesor máximo de chapa (mm)	2.0
Elevación máxima de la barra de sujeción (mm)	47
Ángulo de plegado	135°(± 2%)
Dimensiones:	Largo-146 cm (± 2%), Ancho- 62 cm (± 2%), Alto-127cm (± 2%)
Dimensiones de embalaje (mm)	1700x710x1270
Peso neto/bruto (kg)	320/360

Aplicaciones

1. Confirme el tamaño de las piezas

Compare el largo y el espesor de la chapa que necesita plegar con la longitud de trabajo y el espesor máximo del equipo.

- **Longitud máxima de trabajo (mm):** 1020 mm
- **Espesor máximo de chapa (mm):** 2.0

2. Revise el ángulo de plegado

Verifique que el ángulo de plegado sirve para sus piezas.

- **Ángulo de plegado:** 135°(± 2%)

3. Prevea el espacio

Confirme que el acceso y el espacio del taller admiten el embalaje del equipo.

- **Dimensiones de embalaje (mm):** 1700x710x1270

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)