



Horno de secado de aire forzado grande

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

- **Descripción del producto:**
- **Controlador de temperatura PID o programable:** Incluye un sistema de alarma por sobrecalentamiento.
- **Puertas dobles:** Diseño de doble puerta que garantiza una mayor comodidad de uso.
- **Sistema de aire forzado:** Equipado con un ventilador de bajo nivel de ruido y método de ciclo centrífugo, lo que asegura una alta uniformidad de la temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	B2-01-29-062.01	B2-01-29-062.02	B2-01-29-062.03	B2-01-29-062.04	B2-01-29-062.05	B2-01-29-062.06	B2-01-29-062.07	B2-01-29-062.08	B2-01-29-062.09	B2-01-29-062.10
Modelo	B2-01-29-062.01	B2-01-29-062.02	B2-01-29-062.03	B2-01-29-062.04	B2-01-29-062.05	B2-01-29-062.06	B2-01-29-062.07	B2-01-29-062.08	B2-01-29-062.09	B2-01-29-062.10
Configuración	640 L - Galvanizado	1000 L - Galvanizado	1300 L - Galvanizado	1870 L - Galvanizado	3070 L - Galvanizado	640 L - Acero inoxidable (SUS)	1000 L - Acero inoxidable (SUS)	1300 L - Acero inoxidable (SUS)	1870 L - Acero inoxidable (SUS)	3070 L - Acero inoxidable (SUS)
Capacidad	640 L	1000 L	1300 L	1870 L	3070 L	640 L	1000 L	1300 L	1870 L	3070 L
Método de calentamiento	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada
Camara interior	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Carcasa exterior	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático	Acero galvanizado con recubrimiento electrostático
Temperatura máxima	250 C	250 C	250 C	250 C	250 C	300 C	300 C	300 C	300 C	300 C
Rango de temperatura	RT+10-250 C	RT+10-250 C	RT+10-250 C	RT+10-250 C	RT+10-250 C	RT+10-300 C	RT+10-300 C	RT+10-300 C	RT+10-300 C	RT+10-300 C
Alimentación eléctrica	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V

Aplicaciones

Configuraciones observadas



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- La tabla tecnica muestra 10 configuraciones del equipo.
- Las diferencias visibles entre configuraciones incluyen: dgf- 4ab, cycle mode, temp. resolution ratio, temp. motion, temp. uniformity.
- La seleccion depende de las especificaciones tecnicas visibles en la tabla del producto.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)