



Baño maria (62 L)

Código: b2-01-29-064

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Baño maría de 62L

Características

1. La carcasa está conformada y mecanizada en plancha de acero, con recubrimiento por pulverización electrostática en la superficie. El recipiente interior es de acero inoxidable embutido.
2. El recipiente interior y la tapa son de plancha de acero inoxidable, resistente a la corrosión.
3. Tubo calefactor en U para calentamiento directo en el agua, con subida rápida de temperatura y baja pérdida térmica.
4. Display digital de una fila o controlador de temperatura.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-064
Voltaje de alimentación	220V/60HZ
Potencia (W)	2.4kw
Fluctuación de temperatura (°C)	±0.5
Rango de temperatura (°C)	Temperatura ambiente +5□100
Sensibilidad del control de temperatura (°C)	≤±1
Error de indicación (°C)	≤±2.5
Dimensiones de la cámara (mm)	620*500*200mm
Dimensiones del equipo (mm)	681*560*301mm
Dimensiones de embalaje (mm)	760*630*400mm
Peso neto (Kg)	15KG
Peso bruto (Kg)	20KG

Aplicaciones

1. Confirme la temperatura de trabajo

Compare la temperatura que exige su ensayo con el rango del baño y revise si la fluctuación admitida le sirve.

- **Rango de temperatura (°C):** Temperatura ambiente +5□100
- **Fluctuación de temperatura (°C):** ±0.5

2. Revise el tamaño de la cámara

Verifique que sus recipientes o gradillas caben en la cámara del baño.

- **Dimensiones de la cámara (mm):** 620*500*200mm

3. Prevea la instalación

Confirme que el mesón tiene espacio para las dimensiones del equipo.

- **Dimensiones del equipo (mm):** 681*560*301mm

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)