



Centrifuga de sobremesa 4000 rpm (400 ml)

Código: b2-01-29-096

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrífuga

Características

1. Control por microcomputador, motor sin escobillas de frecuencia variable.
2. Pantalla LCD grande con retroiluminación.
3. 10 niveles de aceleración y desaceleración seleccionables, con memoria.
4. Bloqueo electrónico de la puerta, con dispositivo de desbloqueo de emergencia.
5. Cámara de acero inoxidable.
6. Protección por desequilibrio, autobloqueo, protección por sobrevelocidad, por falta de señal de velocidad, por falla del sensor Hall del motor, por voltaje de alimentación alto o bajo y por sobrecorriente.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-096
Velocidad máxima	4000RPM
RCF máxima	3150xg
Temporizador	0-99min
Capacidad máxima del rotor	400ml
Voltaje	110V 60Hz/220V 50Hz
Dimensiones	380*170*280mm
Peso	25kg

Aplicaciones

1. Confirme el volumen por ciclo

Compare el volumen total que centrifuga por ciclo con la capacidad máxima del rotor.

- **Capacidad máxima del rotor:** 400ml

2. Revise la fuerza y el tiempo

Verifique que la fuerza centrífuga que pide su protocolo está dentro de la máxima del equipo y que el temporizador cubre la duración del

ciclo.

- **RCF máxima:** 3150xg
- **Temporizador:** 0-99min

3. Prevea el espacio

Confirme que la mesa de trabajo tiene espacio para las dimensiones del equipo.

- **Dimensiones:** 380*170*280mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)