



Centrifuga refrigerada vertical 6000 rpm

Código: b2-01-29-100

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Centrífuga

Características

1. Tipo vertical.
2. Motor de frecuencia variable sin escobillas de corriente continua.
3. Compresor de refrigeración TECUMSEH, de Francia.
4. Pantalla LCD de velocidad, RCF y tiempo.
5. Ajuste de velocidad continuo.
6. Alarma automática de fallas.
7. Control por panel táctil.
8. Con interruptor de seguridad y cerraduras electromagnéticas de puerta.
9. Indicación de códigos de error; ajuste de velocidad hacia arriba y hacia abajo.
10. Protección por sobrevelocidad, por sobretemperatura y por desequilibrio.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-100
Velocidad máxima	6000RPM, ajuste de velocidad continuo, indicación LED de velocidad, RCF y tiempo
RCF máxima	6680 xg
Tiempo	0-99min
Capacidad máxima	Rotor basculante 500ml*6
Rango de temperatura	-20°C~+40°C
Voltaje	220V 50HZ
Dimensiones (mm)	700*715*420
Peso	130kg

Aplicaciones

1. Confirme el volumen y la temperatura

Compare la cantidad y el volumen de los recipientes que centrifuga por ciclo con la capacidad del rotor basculante.

- **Capacidad máxima:** Rotor basculante 500m l*6

Verifique que la temperatura que exigen sus muestras está dentro del rango del equipo.

- **Rango de temperatura:** -20°C~+40°C

2. Revise la fuerza y el tiempo

Verifique que la fuerza centrífuga que pide su protocolo está dentro de la máxima del equipo y que el tiempo programable cubre la duración del ciclo.

- **RCF máxima:** 6680 xg
- **Tiempo:** 0-99min

3. Prevea el espacio

Confirme que el lugar de instalación tiene espacio para las dimensiones del equipo y soporta su peso.

- **Dimensiones (mm):** 700*715*420
- **Peso:** 130kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)