



Pinza de laboratorio

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Nombre original EN (completo): Clamp

Especificaciones técnicas

Producto	Tamaño	Unidad	Nota
Gradilla para tubos de ensayo (6 / 12 orificios)	Ø13 mm, 6 orificios, 6 columnas	pc	—
	Ø13 mm, 12 orificios, 12 columnas	pc	—
Pinza cruzada (aleación recubierta de plástico)	Mediano	pc	—
	Grande	pc	—
	Extra grande	pc	—
Pinza cruzada (aleación chapada recubierta de plástico)	Mediano	pc	Aleación
	Mediano	pc	Chapado
Pinza cruzada (cobre)	Pequeño	pc	Cobre fundido
	Mediano	pc	Cobre fundido
Pinza cruzada giratoria	—	pc	Aleación de zinc chapada
Pinza cruzada (grande)	Alemania	pc	Pulverización de aluminio
Abrazadera universal (acero)	Mediano	pc	Recubrimiento plástico
	Grande	pc	Recubrimiento plástico
Abrazadera universal (latón)	Mediano	pc	—
	Grande	pc	—
Abrazadera universal (acero inoxidable)	Mediano	pc	—
	Grande	pc	—
Abrazadera para matraz	Mediano	pc	Recubrimiento plástico de acero

Pinza para vaso (chapada)	250 mm	pc	Tipo circular
	250 mm	pc	Tipo plano
Abrazadera para matraz	Mediano	pc	Chapado de aleación de zinc
Abrazadera para matraz	Mediano	pc	Chapado de aleación de zinc
Pinza doble ajustable giratoria (dos puntas)	Pequeño	pc	Aleación de zinc
	Grande	pc	Aleación de zinc
Pinza doble ajustable de extensión (dos puntas)	Pequeño	pc	Aleación de zinc
	Grande	pc	Aleación de zinc
Pinza de tres dedos	Pequeño	pc	Aleación de zinc
	Grande	pc	Aleación de zinc
Pinza de tres dedos giratoria	Pequeño	pc	Aleación de zinc
	Grande	pc	Aleación de zinc
Clip para tubo con resorte	Mediano	pc	—
	Grande	pc	—
Clip espiral para tubo	Chapado	pc	—
	Cobre	pc	—
	Acero inoxidable	pc	—

Aplicaciones

Uso recomendado

Adecuada para seleccionar abrazaderas y soportes de agitacion segun diametro, cantidad de posiciones y configuracion del equipo.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)