



Fabricadoras de hielo en cubos

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Estructura de tipo dividido (Split): Cuenta con un depósito de hielo de gran tamaño, alta capacidad de almacenamiento y una amplia versatilidad de aplicación.

Control por computadora totalmente automático: Diseñado para un uso sencillo y conveniente.

Detección y protección automática: El sistema se activa en caso de fallos en la operación, falta de suministro de agua, depósito de hielo lleno o mal funcionamiento general.

Compresor de alta eficiencia libre de fluoruros: Ahorro de energía y respetuoso con el medio ambiente (Ecológico).

Cubos de hielo cuadrados con acabado estético.

Especificaciones técnicas

de producto	Capacidad de producción de hielo	Capacidad de almacenamiento de hielo	Ice shape	Voltaje de alimentación	Tipo de enfriamiento	Dimensión del producto	Machine appearance
~142.2 L · 40kg 24h	40kg/24h	20kg	Square	400w/220v	Enfriamiento por aire	395×500×720mm	Whole set machine
~255.0 L · 80kg 24h	80kg/24h	30kg	Square	600w/220v	Enfriamiento por aire	500×600×850mm	
~255.0 L · 100kg 24h	100kg/24h	30kg	Square	650w/220v	Enfriamiento por aire	500×600×850mm	
~423.2 L · 130kg 24h	130kg/24h	45kg	Square	850w/220v	Enfriamiento por aire	660×675×950mm	
~685.4 L · 200kg 24h	200kg/24h	100kg	Square	990w/220v	Enfriamiento por aire	560×800×1530mm	Split machine
~1046.5 L · 300kg 24h	300kg/24h	150kg	Square	1240w/220v	Enfriamiento por aire	760×850×1620mm	
~1046.5 L · 400kg 24h	400kg/24h	150kg	Square	1500w/220v	Enfriamiento por aire	760×850×1620mm	
~1220.9 L · 500kg 24h	500kg/24h	150kg	Square	2300w/220v	Enfriamiento por aire	760×850×1890mm	
1000kg 24h	1000kg/24h	500kg	Square	4500w/220v	Enfriamiento por aire	1250×950×2000mm	

Aplicaciones

Uso recomendado

Adecuada para produccion de hielo cuando la seleccion entre variantes depende de capacidad diaria y capacidad de almacenamiento.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)