



Homogeneizador emulsionador digital de sobremesa (200 W)

Código: b2-01-29-131

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Homogeneizador emulsionador de sobremesa con indicación digital

Características

1. El modo de operación permite funcionamiento continuo durante aproximadamente 15 minutos.
2. Motor de corriente continua: alta velocidad, baja generación de calor y menor consumo de energía.
3. Homogeneiza y mezcla tejidos de diversos animales y plantas.
4. Rompe membranas celulares y las separa, y fragmenta cadenas de ADN en moléculas pequeñas a distintas velocidades.
5. Indicación digital de la velocidad.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-131
Rango de velocidad	2000-20000rpm
Potencia del motor	200W
Volumen de procesamiento	20-1200mL
Método de ajuste	Control de velocidad continuo por perilla
Grado de protección	IP20
Viscosidad máxima	5000mpas
Juego 1: cuchilla de pequeña capacidad	Diámetro 12mm,Longitud 15cm,Capacidad de procesamiento: 20-1000mL
Juego 2: cuchilla de gran capacidad	Diámetro 18mm,Longitud 16cm,Capacidad de procesamiento: 20-1200mL
Material en contacto con la sustancia	Acero inoxidable y politetrafluoroetileno (PTFE)
Alimentación eléctrica	110-120V/60HZ,220-240V/50-60Hz
Dimensiones (LxAnxAl)	360mm x 320mm x 600mm
Motor	Motor de corriente continua de alta velocidad
Peso	4KG
Temperatura y humedad ambiente admisibles	0-40°C,85%RH

Aplicaciones

1. **Confirme la velocidad y el volumen**

Compare la velocidad y el volumen de muestra que procesa con los rangos del equipo.

- **Rango de velocidad:** 2000-20000rpm
- **Volumen de procesamiento:** 20-1200mL

2. Elija el juego de cuchillas

Revise qué juego de cuchillas corresponde a la capacidad que procesa habitualmente.

- **Juego 1: cuchilla de pequeña capacidad:** Diámetro 12mm, Longitud 15cm, Capacidad de procesamiento: 20-1000mL
- **Juego 2: cuchilla de gran capacidad:** Diámetro 18mm, Longitud 16cm, Capacidad de procesamiento: 20-1200mL

3. Prevea la instalación

Verifique la potencia del motor y el espacio disponible en el mesón.

- **Potencia del motor:** 200W
- **Dimensiones (L×An×Al):** 360mm × 320mm × 600mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)