



Medidor digital de potencia

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle Características

- Mediciones equilibradas monofásicas y trifásicas.
- Medición de baja potencia.
- Simplicidad de conexión y operación.
- Precisión: superior al 2% a escala completa de corriente y voltaje.
- Protección contra sobrecorrientes mediante fusibles.
- Indicador de sobrecorriente y sobrevoltaje.

Especificaciones técnicas

- **Alimentación:** Operado por batería (b2-01-29-135.B), operado por AC (b2-01-29-135.A).
- Apagado automático del vatímetro después de 2 minutos con ahorro de batería.
- El tiempo de ejecución es de aproximadamente 8 horas en operación continua.
- **Rangos de corriente:** 0.1A, 0.5A, 1A, 5A.
- **Rangos de voltaje:** 3V, 15V, 30V, 240V, 450V.
- **Potencia medida:** 0.3W ~ 2250W (capacidad nominal).
- **Rangos de frecuencia:** 0 ~ 3kHz.
- **Pantalla LCD:** 3 ½ dígitos.
- **Dimensiones:** 235 (Ancho) × 75 (Alto) × 170 (Profundidad) mm.
- **Peso:** 0.6 kg.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)