



Selladora dental

Código: b2-01-29-144

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Selladora dental

Características

1. Condiciones de sellado.
2. La temperatura de sellado se mantiene cuando cambia la tensión.
3. Cubierta resistente a la corrosión, con aislamiento eléctrico de seguridad.
4. Cubierta de acero inoxidable.
5. Corte liso.
6. Dos dispositivos de corte.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-144
Alimentación eléctrica	220V/50Hz
Potencia	500W
Fusible	3TA
Ancho de sellado	10mm
Peso bruto	8.5Kg
Dimensiones del embalaje	460x380x390mm

Aplicaciones

1. Confirme el ancho de sellado

Compare el ancho de sellado del equipo con el de las bolsas o rollos de esterilización que usa.

- **Ancho de sellado:** 10mm

2. Prevea la instalación

Verifique que la instalación eléctrica admite la potencia del equipo.

- **Potencia:** 500W

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)