



## Incubadora de sobremesa de temperatura constante 18 L

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

### Detalle

## Descripción general

En la cámara de trabajo, el aire caliente fluye por convección de forma natural y cíclica.

Control de temperatura PID inteligente por microcomputadora con pantalla digital.

Nuevo mango (o asa) antiquemaduras.

## Características técnicas clave

Volumen: 18 L

Carga por rack: 15 kg

Uniformidad de temp.: 2 C

Relación de resolución de temp.: 0.1 C

Rango de temp.: 5 - 65 C

Movimiento de temp.: 0.5 C

## Validacion tecnica del unico

Este contenido se enfoca en validar cumplimiento tecnico del unico segun su proceso y condiciones de instalacion.

**Nombre original EN (completo):** Desktop Constant-temperature Incubator

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                         | Especificación                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Modelo                            | b2-01-29-148.A / b2-01-29-148.AB    |
| Modo de Ciclo                     | Convección natural                  |
| Rango de Temperatura              | RT + 5 - 65 °C (RT: Temp. Ambiente) |
| Resolución de Temperatura         | 0.1 °C                              |
| Movimiento de Temp. (Estabilidad) | ±0.5 °C                             |

|                                            |                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uniformidad de Temperatura</b>          | ±2.0 °C                                                                                                                                                      |
| <b>Estructura de Cámara Interna</b>        | Modelo B: acero inoxidable espejo; Sin modelo B: lámina galvanizada de alta resistencia                                                                      |
| <b>Carcasa Exterior</b>                    | Acero laminado en frío con recubrimiento electrostático exterior                                                                                             |
| <b>Capa de Aislamiento</b>                 | Panel de lana de roca de alta calidad (con certificación CE)                                                                                                 |
| Calentador                                 | Alambre calefactor de aleación de níquel-cromo                                                                                                               |
| <b>Potencia Nominal</b>                    | 0.18kW                                                                                                                                                       |
| <b>Orificio de Escape</b>                  | φ35 mm superior (con función de puerto de prueba)                                                                                                            |
| Modo de control de temp.                   | PID inteligente de dos secciones de temperatura                                                                                                              |
| <b>Modo de Ajuste de Temp.</b>             | Configuración mediante botones táctiles                                                                                                                      |
| <b>Modo de Visualización de Temp.</b>      | Temp. de medición: fila superior de 4 dígitos; Temp. de consigna: fila inferior                                                                              |
| Temporizador                               | 0-9999min(con función de espera de temporización)                                                                                                            |
| <b>Funciones de Operación</b>              | Operación a temperatura fija, función de temporización, parada automática                                                                                    |
| <b>Funciones Adicionales</b>               | Corrección de desviación del sensor, ajuste automático de sobreimpulso de temp., bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros ante corte de energía |
| Sensor                                     | PT100                                                                                                                                                        |
| <b>Dispositivo de Seguridad</b>            | Alarma sonora y luminosa de sobretemperatura                                                                                                                 |
| <b>Dimensiones Cámara Interna (An/LAI)</b> | 260 * 260 * 260 mm                                                                                                                                           |
| <b>Dimensiones Exteriores (An/LAI)</b>     | 380 * 455 * 568 mm                                                                                                                                           |
| <b>Dimensiones de Empaque (An/LAI)</b>     | 515 * 480 * 640 mm                                                                                                                                           |
| Volumen                                    | 18 L                                                                                                                                                         |
| <b>Número de Niveles</b>                   | 6                                                                                                                                                            |
| <b>Carga por Estante</b>                   | 15 kg                                                                                                                                                        |
| <b>Espacio entre Estantes</b>              | 29 mm                                                                                                                                                        |
| <b>Corriente Nominal (50/60Hz)</b>         | AC 220V / 0.8A                                                                                                                                               |
| <b>Peso Neto / Peso Bruto (kg)</b>         | 15 / 22 kg                                                                                                                                                   |
| <b>Accesorios Incluidos</b>                | 2 Estantes                                                                                                                                                   |
| <b>Accesorios Opcionales</b>               | Estantes adicionales, controlador programable                                                                                                                |

## Aplicaciones

Incubadora de temperatura constante de sobremesa. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)