



Bomba de vacío de diafragma (60 L/min)

Código: b2-01-29-154

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Bomba de vacío de diafragma

Características

1. Modelo ordinario
2. Diseño de presión regulable para ajustar el vacío y el caudal de aire. Rodamientos para un funcionamiento suave y silencioso.
3. Sistema de enfriamiento automático que permite operación continua 24/7. Motor con certificación CE y protección contra sobrecalentamiento (apagado automático a 130°C).
4. Piezas de la bomba recubiertas de nailon, anticorrosivas, que resisten el daño químico. Diseño liviano que ocupa poco espacio.
5. Modelo anticorrosivo
6. Resistencia química: soporta ácidos fuertes (incluida el agua regia), álcalis, oxidantes, reductores y solventes orgánicos.
7. Rango de temperatura de operación: de -190°C a 260°C.
8. Superficie antiadherente que evita la adhesión de sólidos e impurezas.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-154
Velocidad de evacuación (L/Min)	60
Presión última de vacío	≥0.08Mpa 200mbar
Alimentación eléctrica	220V/110V;50HZ/60HZ
Potencia del motor (W)	160W
Presión	≥30Psi
Entrada (mm)	Φ6
Salida (mm)	Φ6
Temperatura del entorno de trabajo (°C)	7-40
Función	Vacío y presión
Cabezales de bomba	2
Temperatura del cuerpo	□55°C
Dimensiones (LxAnxAl) (mm)	310x190x220
Nivel de ruido (dB)	□60
Peso (kg)	9

Especificación	b2-01-29-154
Diafragma	NBR
Válvulas	NBR

Aplicaciones

1. Confirme el caudal y el vacío

Compare la velocidad de evacuación que exige su proceso con la del equipo.

- **Velocidad de evacuación (L/Min):** 60

2. Elija la versión según los fluidos

Si bombea vapores corrosivos o solventes, solicite el modelo anticorrosivo y revise el material del diafragma y las válvulas.

- **Diafragma:** NBR
- **Válvulas:** NBR

3. Prevea la instalación

Verifique la potencia del motor, el espacio disponible y la temperatura del lugar de trabajo.

- **Potencia del motor (W):** 160W
- **Dimensiones (L×An×Al) (mm):** 310x190x220
- **Temperatura del entorno de trabajo (°C):** 7-40

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)