



Incubadora de doble puerta 250 a 450 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~250.0 L · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de volumen.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~250.0 L · Volumen: 250 - 450 L
- Carga por rack: 15 kg
- Relación de resolución de temp.: 0.1 C

Especificaciones técnicas

	250L	450L	
Modo de Ciclo	Convección forzada		
Función	Rango de temp.	RT+5-120°C	
Relación de resolución de temp.	0.1°C		
Movimiento de Temp.	±0.5°C		
Precisión de Distribución de Temp.	±1°C [tested at 37°C]		
Estructura	Cámara interior	Acero inoxidable espejo	
Carcasa exterior	Exterior de acero laminado en frío con pulverización electrostática		
Capa de aislamiento	Tablero de aislamiento de silicato compuesto		
Calentador	Cable calefactor de aleación de níquel-cromo		
Potencia nominal	1.4kW	2.8kW	

	250L	450L	
Orificio de Escape	ø32mm X 2 superior (con función de orificio de prueba)		
Controlador	Modo de control de temperatura	PID Intelligent	
Modo de ajuste de temp.	Configuración de botón táctil		
Modo de visualización de temp.	Temperatura de medición: visualización en la pantalla LCD superior, temperatura de ajuste: visualización en la fila inferior		
Temporizador	0-9999min(con función de espera de temporización)		
Función de operación	Valor constante, función de temporización, parada automática		
Función Adicional	Corrección de desviación del sensor, autoajuste de sobreimpulso de temperatura, bloqueo de parámetros internos, memoria de parámetros al apagar		
Sensor	PT100		
Dispositivo de Seguridad	Alarma sonora y luminosa por sobretemperatura		
Especificación	Tamaño de la Cámara Interior(An*L*Almm)	950*450*550	950*600*790
Tamaño Exterior(W*L*Hmm)	1087*727*807	1087*877*1047	
Tamaño del embalaje(An*L*Almm)	1137*777*942	1137*927*1182	
~250.0 L · Volumen	250L	450L	
Número máximo de estantes	6 Layers	10 Layers	
Espacio de Estante	35mm	35mm	
Carga por rack	15kg		
Clasificación de corriente de alimentación (50/60HZ)	AC220V/11.0A	AC220V/16.4A	
PN/PB(kg)	94/120	150/190	
Número de Estante	2		
Accesorios opcionales	Estante		

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~250.0 l · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)