



Estufa de secado / Incubadora (doble función)

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~30.0 l · volumen. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de volumen.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~30.0 L · Volumen: 30 - 230 L
- ~30.0 L ·: 30 - 230 L
- Carga por rack: 15 kg

Nombre original EN (completo): Drying oven / Incubator (Double function)

Especificaciones técnicas

Capacidad	30 L	45 L	65 L	85 L	125 L	230 L
Modo de Ciclo	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada

Función

Parámetro	30 L	45 L	65 L	85 L	125 L	230 L
Rango de temperatura	Incubadora: RT+5-80 °C / Horno: 80-300 °C	Igual	Igual	Igual	Igual	Igual
Resolución	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C	0.1 °C
Fluctuación	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C	±1 °C
Uniformidad	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%	±2.5%

Estructura

Parámetro	Especificación
Cámara interior	Acero inoxidable espejo
Carcasa exterior	Acero laminado en frío con recubrimiento electrostático / opción SUS304
Aislamiento	Lana de roca de alta calidad (CE)
Calentador	Acero inoxidable
Orificio de escape	Ø35 mm superior (con puerto de prueba)

Potencia

Capacidad	Potencia
30 L	0.8kW
45 L	1.2kW
65 L	1.6kW
85 L	2.0kW
125 L	2.3kW
230 L	3.0kW

Controlador

Parámetro	Especificación
Control de temperatura	PID inteligente de doble sección
Ajuste	Botón táctil
Pantalla	LED (tipo B) / LCD (tipo BE)
Temporizador	0-9999 min (con espera)
Operación	Temperatura fija, temporizador, parada automática

Funciones adicionales

Tipo	Funciones
B	Corrección de sensor, autoajuste, bloqueo de parámetros, memoria
BE	Limitador independiente, ventilador ajustable (excepto GP-230), corrección, autoajuste, memoria

Seguridad y sensor

Parámetro	Especificación
Sensor	PT100
Seguridad	Alarma sobretemperatura / limitador digital independiente

Dimensiones

Capacidad	Dimensiones (mm)
30 L	310×310×310
45 L	350×350×350

65 L	400×360×450
85 L	450×420×450
125 L	500×450×550
230 L	600×500×750

Dimensiones exteriores

Capacidad	Dimensiones (mm)
30 L	460×510×695
45 L	500×550×735
65 L	550×550×840
85 L	590×610×830
125 L	636×680×915
230 L	730×680×1250

Embalaje

Capacidad	Dimensiones (mm)
30 L	540×575×855
45 L	580×615×895
65 L	635×625×995
85 L	680×685×1000
125 L	710×730×1100
230 L	857×885×1287

Capacidad y estantes

Parámetro	30 L	45 L	65 L	85 L	125 L	230 L
Volumen	30 L	45 L	65 L	85 L	125 L	230 L
Nº estantes	5	6	8	8	11	17
Carga por estante	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg	15 kg
Espacio entre estantes	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm

Alimentación y peso

Capacidad	Alimentación	Peso (kg)
30 L	AC220V/ 3.6A	33 / 37
45 L	AC220V/ 5.5A	37 / 43
65 L	AC220V/ 7.2A	44 / 49
85 L	AC220V/ 9.0A	50 / 56
125 L	AC220V/ 10.5A	60 / 66
230 L	AC220V/ 13.6A	94 / 120

Accesorio

Tipo	Descripción
------	-------------

Estándar	2 estantes + 4 soportes
Opcional	RS485, impresora, controlador programable, control remoto, USB, alarma SMS, pantalla táctil 3.5"

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~30.0 l · volumen. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)