



Balanza analítica electrónica

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ~25.6 l · 350x215x340mm 80mm 9. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ~25.6 l · 350x215x340mm 80mm 9.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 9: $\varnothing$ 80mm
- ~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 8: $\varnothing$ 80mm
- ~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 7: $\varnothing$ 80mm

Especificaciones técnicas

	Rango de peso	Precisión de lectura	Tamaño de la escala	Peso Neto	Dimensión del contorno	Dimensión de embalaje exterior	La altura del espacio de trabajo	CAL
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 1	0-50g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 2	0-60g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 3	0-100g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 4	0-110g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 5	0-120g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 6	0-160g	0.1mg	$\varnothing$ 80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

	Rango de peso	Precisión de lectura	Tamaño de la escala	Peso Neto	Dimensión del contorno	Dimensión de embalaje exterior	La altura del espacio de trabajo	CAL
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 7	0-200g	0.1mg	φ80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 8	0-220g	0.1mg	φ80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration
~25.6 L · 350x215x340mm 80mm 9	0-210g	0.1mg	φ80mm	6.8kg	350x215x340 mm	480x375x515 mm	240mm	External calibration

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~25.6 l · 350x215x340mm 80mm 9. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)