



## Balanza electrónica

**Código:** N/D  
**Marca:** Belltronic  
[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

## Detalle

### Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ~2.7 l · ac dcw 160x160mm 8. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ~2.7 l · ac dcw 160x160mm 8.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

## Características técnicas clave

- ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 8: 1g
- ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 7: 100mg
- ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 6: 100mg

## Especificaciones técnicas

|                             | Rango de peso | Precisión de lectura | Tamaño de escala | Peso Neto | Dimensión del contorno | Dimensión de embalaje exterior | Potencia |
|-----------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|----------|
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 1     | 0-100g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 2     | 0-200g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 3     | 0-300g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 4     | 0-400g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 5     | 0-500g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 6     | 0-600g        | 10mg                 | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 1 | 0-1000g       | 10mg                 | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 2 | 0-2000g       | 10mg                 | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |

|                              | Rango de peso | Precisión de lectura | Tamaño de escala | Peso Neto | Dimensión del contorno | Dimensión de embalaje exterior | Potencia |
|------------------------------|---------------|----------------------|------------------|-----------|------------------------|--------------------------------|----------|
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 1  | 0-3000g       | 10mg                 | 160x160mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 2  | 0-5000g       | 10mg                 | 160x160mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 7      | 0-200g        | 100mg                | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 8      | 0-400g        | 100mg                | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 9      | 0-500g        | 100mg                | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 10     | 0-600g        | 100mg                | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 125mm 11     | 0-800g        | 100mg                | φ125mm           | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 3  | 0-1000g       | 100mg                | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 4  | 0-1600g       | 100mg                | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 5  | 0-2000g       | 100mg                | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 3  | 0-3000g       | 100mg                | 160x160mm        | 1.3kg     | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 4  | 0-4000g       | 100mg                | 160x160mm        | 1.3kg     | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 5  | 0-5000g       | 100mg                | 160x160mm        | 1.3kg     | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 6  | 0-6000g       | 100mg                | 160x160mm        | 1.3kg     | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 7  | 0-8000g       | 100mg                | 160x160mm        | 1.3kg     | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 6  | 0-1000g       | 1g                   | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 130x130mm 7  | 0-2000g       | 1g                   | 130x130mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~2.7 L · AC DCW 160x160mm 8  | 0-3000g       | 1g                   | 160x160mm        | 1kg       | 250x180x60mm           | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |
| ~16.4 L · AC DCW 160x160mm 9 | 0-6000g       | 1g                   | 160x160mm        | 1kg       | 300x120x160mm          | 365x 265x 170mm                | AC/DC    |

## Aplicaciones

### Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de ~2.7 l · ac dcw 160x160mm 8. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

## Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)