



Balanza electrónica de precisión 1,2 a 5 kg

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de ~8.7 l · 350x215x115mm 160mm 9. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de ~8.7 l · 350x215x115mm 160mm 9.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 9: 100mg
- ~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 8: 100mg
- ~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 7: 100mg

Especificaciones técnicas

	Rango de peso	Precisión de lectura	Tamaño de la escala	Peso Neto	Dimensión del contorno	Dimensión de embalaje exterior
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 1	0-1200g	10mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 2	0-2100g	10mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 3	0-3100g	10mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 4	0-5000g	10mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 5	0-2100g	100mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 6	0-3100g	100mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm

	Rango de peso	Precisión de lectura	Tamaño de la escala	Peso Neto	Dimensión del contorno	Dimensión de embalaje exterior
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 7	0-4100g	100mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 8	0-5100g	100mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm
~8.7 L · 350x215x115mm 160mm 9	0-6101g	100mg	φ160mm	6kg	350x215x115mm	416x286x208mm

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~8.7 l · 350x215x115mm 160mm 9. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)