



## Balanza electrónica de precisión 210 a 3100 g

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

### Detalle

## Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal..

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

## Características técnicas clave

- Peso de cal.: 200 - 2000 g
- Capacidad(g): 210 - 3100 g
- Revestimiento: 0.03 g

## Especificaciones técnicas

| Capacidad(g)             | 210  | 310  | 510  | 610  | 1100 | 2100 | 3100 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Resolución(g)            | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Pesaje mínimo(g)         | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Tiempo de estabilización | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s | ≤2 s |

## Características físicas

| Parámetro                | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Tamaño de la bandeja     | Ø130mm  |
| Temperatura de operación | 5-25 °C |

## Rendimiento

| Parámetro         | Valor |
|-------------------|-------|
| Repetibilidad     | 0.02g |
| <b>Linealidad</b> | 0.03g |

## Pesas de calibración

| Capacidad | Peso de calibración |
|-----------|---------------------|
| 210 g     | 200 g               |
| 310 g     | 200 g               |
| 510 g     | 200 g               |
| 610 g     | 200 g               |
| 1100 g    | 500 g               |
| 2100 g    | 1000 g              |
| 3100 g    | 2000 g              |

## Comunicación y opciones

| Parámetro         | Especificación 13 |
|-------------------|-------------------|
| <b>Interfaces</b> | RS232C & RS485    |
| <b>Opcional</b>   | Impresora         |

## Dimensiones y peso

| Parámetro                           | Valor          |
|-------------------------------------|----------------|
| <b>Dimensión interna</b>            | 310×230×130 mm |
| <b>Dimensión externa (embalaje)</b> | 660×470×320 mm |
| Peso bruto                          | 2.0 / 22 kg    |

## Aplicaciones

### Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de peso de cal.. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)