



Medidor de pH/mV portátil

Código: b2-01-29-195

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Medidor de pH/mV portátil

Características

1. Calibración de 2 puntos por botón con reconocimiento automático del tampón.
2. Indicación automática de la pendiente del electrodo para decidir si reemplazar el sensor.
3. Compensación automática de temperatura en los resultados de medición.
4. Función de retención que congela momentáneamente la lectura.
5. Memoria ampliada que almacena y recupera hasta 50 conjuntos de datos.
6. Reloj de tiempo real incorporado que registra fecha y hora en los datos almacenados, según norma GLP.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-195
pH · Rango de medición	-2.00-16.00PH
pH · Exactitud	±0.01PH
pH · Resolución	0.01PH
pH · Puntos de calibración	2 puntos □4.01/7.00/10.01□
pH · Compensación de temperatura	0~100°C□32-212°F□Manual o automática
mV · Rango de medición	±1999mV
mV · Exactitud	±1mV
mV · Resolución	1mV
Temperatura · Rango de medición	0~100°C□32-212°F
Temperatura · Exactitud	±1°C
Temperatura · Resolución	0.1°C
General · Función de retención	Manual
General · Memoria	Almacena hasta 50 conjuntos de datos
General · Salida	Interfaz de comunicación USB
General · Pantalla	LCD personalizada
General · Alimentación	Batería 1*9V/800mA
General · Dimensiones	185(L)*88(An)*32(Al)mm

Especificación	b2-01-29-195
General · Peso	300g

Aplicaciones

1. Revise la compensación de temperatura

Verifique que el rango de compensación de temperatura cubre la temperatura de sus muestras.

- **pH · Compensación de temperatura:** 0~100°C [32-212°F] Manual o automática

Compare el rango y la exactitud de la medición de temperatura con lo que exige su método.

- **Temperatura · Rango de medición:** 0~100°C [32-212°F]
- **Temperatura · Exactitud:** $\pm 1^{\circ}\text{C}$

2. Prevea los datos y la alimentación

Confirme que la salida de datos sirve para su registro y que dispone de la batería que usa el medidor.

- **General · Salida:** Interfaz de comunicación USB
- **General · Alimentación:** Batería 1*9V/800mA

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)