



Homogeneizador de alta velocidad (160 W)

Código: b2-01-29-218

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Homogeneizador de alta velocidad

Características

1. Alta velocidad, bajo peso, no requiere transformador y se desplaza libremente.
2. Cabezal dispersor estándar de acero inoxidable 316L de 10MM, desmontable sin herramientas.
3. Lavado rápido; el acople rápido permite cambiar el cabezal dispersor.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-218
Alimentación eléctrica	AC 220V- 50HZ/60HZ
Potencia	160W
Velocidad	5000-30000rpm
Modo de indicación de velocidad	6 velocidades
Modo de regulación de velocidad	Regulación continua de velocidad
Capacidad	1ml-250ml
Punta	10mm
Peso neto (KG)	1Kg
Capacidad mínima (agua)	1ML
Capacidad máxima (agua)	250ML
Viscosidad máxima	5500MPAS
Ruido	□50DB(A)
Modo de protección	IP30

Aplicaciones

1. Confirme la velocidad y el volumen

Compare la velocidad y el volumen de muestra que procesa con los rangos del equipo.

- **Velocidad:** 5000-30000rpm
- **Capacidad:** 1ml-250ml

Revise que el diámetro de la punta sirve para los recipientes que usa.

- **Punta:** 10mm

2. Prevea la instalación

Verifique que la instalación eléctrica admite la potencia del equipo.

- **Potencia:** 160W

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)