



Microscopio estereoscópico de dos aumentos fijos

Código: b2-01-29-237

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Microscopio estereoscópico

Características

1. Microscopio de esta serie, estereoscópico básico de dos aumentos fijos. Tiene un rango nítido amplio y campo uniforme. Se usa ampliamente en la agricultura mundial y en la fabricación de componentes electrónicos, en especial para inspección de LED y PCB, prensado y galvanizado, e inspección de componentes electrónicos.

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-237
Ocular	Ocular plano de campo amplio: WF10X/18mm
Objetivo	Combinación de dos objetivos cualesquiera de 1X, 2X, 3X y 4X, distancia de trabajo: 1X-55mm, 2X-81mm, 3X-61mm, 4X-57mm
Cabezal	Cabezal binocular articulado, distancia interpupilar: 55-75mm, 45° de inclinación
Ajuste de enfoque	Enfoque por piñón y cremallera con mecanismo de ajuste del torque de enfoque
Tipo de brazo	Columna
Iluminación	Luz superior e inferior, luz opcional: lámpara halógena de 12V/10W, LED de 1W
Opcional	1.WF15X, WF20X; 2. Baterías recargables
Peso neto	2.4kg

Aplicaciones

1. Confirme los aumentos y la distancia de trabajo

El equipo trae dos aumentos fijos: elija la combinación de objetivos que necesita su inspección y revise que la distancia de trabajo deja espacio para manipular la pieza.

- **Objetivo:** Combinación de dos objetivos cualesquiera de 1X, 2X, 3X y 4X, distancia de trabajo: 1X-55mm, 2X-81mm, 3X-61mm, 4X-57mm
- **Ocular:** Ocular plano de campo amplio: WF10X/18mm

2. Defina la iluminación y los opcionales

Revise si sus piezas requieren luz desde arriba, desde abajo o ambas, y el tipo de lámpara que prefiere.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- **Iluminación:** Luz superior e inferior, luz opcional: lámpara halógena de 12V/10W, LED de 1W

Confirme si necesita alguna de las piezas opcionales, como baterías recargables.

- **Opcional:** 1.WF15X, WF20X; 2. Baterías recargables

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)