



Analizador de fibra

Código: b2-01-29-243

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El analizador de fibra F800 tiene un diseño avanzado, fácil operación y aplicación flexible. Se puede utilizar en el método Weende convencional para analizar fibra cruda y en el análisis Van Soest para lavar la fibra. Se aplica a piensos vegetales, alimentos y otros productos agrícolas, así como a la determinación de fibra cruda, fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente ácida (ADF), hemicelulosa y lignina detergente ácida (ADL). Características y ventajas: 1. Estructura de extracción de barril de solución oculta diseñada para facilitar la operación de dosificación y proporciona el análisis de fibra más seguro. 2. El líquido corrosivo no está en contacto con ningún cuerpo de la bomba, para evitar que la bomba de descarga de residuos sea susceptible a fenómenos de corrosión. 3. La función de retroceso del crisol está diseñada para evitar que la muestra en el crisol no se apelmace en la filtración. 4. Con función de protección contra desbordamiento de dosificación, para evitar el desbordamiento de líquido corrosivo de dosificación debido a un error del operador, protege la seguridad del operador. 5. Ajuste la potencia de calentamiento del crisol a tiempo, lo que permite a los clientes controlar la velocidad de calentamiento fácilmente y reducir el consumo de energía, de forma ecológica. 6. Tener una función de precalentamiento incorporada reduce en gran medida el tiempo total del experimento. 7. Proporcione cinco especificaciones de crisol de diferentes especificaciones para satisfacer las necesidades de diferentes muestras para la configuración estándar. 8. Puede seleccionar fibra cruda, fibra detergente neutra (NDF), fibra detergente ácida (ADF), hemicelulosa y lignina detergente ácida (ADL).

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	STANDARD
Parametro	10 - 40°C · 776mm×476mm×644mm
Measurement range	0.1% □ 100%
Peso de la muestra	0.5g □ 3g
Repeatability erro	Crude Fiber Content below 10%; ≤0.4%
Capacidad máxima	6 pcs / batch
tiempo de precalentamiento	10 - 12min
Calentar hasta hervir	13 - 15min
Pantalla	7 inches touch color screen
Potencia nominal	2.2KW

Especificación	STANDARD
Voltaje / alimentación	220 VAC $\pm$ 10% 50Hz
Dimensiones	776mm×476mm×644mm
Temperatura de trabajo	10 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	10 - 50°C
Batch Capacidad	6 pcs per batch
Relative Humidity	0 - 90%

Aplicaciones

Analizador de fibra F800. Para una guía de selección detallada, revise esta misma pestaña junto con la tabla técnica.

- Defina el uso principal y el entorno de trabajo.
- Valide dimensiones y requerimientos del equipo.
- Compare alternativas técnicas antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)