



Placa calefactora de grafito con control digital integrado

Código: b2-01-29-254 / b2-01-29-254.350-x-450-mm / b2-01-29-254.400-x-600-mm

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Placa calefactora de grafito con control digital integrado, alimentación de 220 V, temperatura máxima de 400 °C y sensor de temperatura tipo K.

Especificaciones técnicas

	300*300 mm	350*450 mm	400*600 mm
Voltaje	220V/□50/60□HZ	220V/□50/60□HZ	220V/□50/60□HZ
Potencia de calefacción□W□	1200	3000	3000
Rango de temperatura (°C□	RT+50-400	RT+50-400	RT+50-400
Razón de resolución de temperatura (%□	±10	±10	±10
Precisión de temperatura (%□	±1	±1	±1
Tamaño de la placa calefactora (mm) L*W	300*300	350*450	400*600

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de variante 3. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)