



Molino pulverizador 100 a 300 g

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de capacidad. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de capacidad.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad: 100 - 300 g
- Velocidad de Rotación: 28000r/min
- Tamaño del producto: 16x16x33cm

Especificaciones técnicas

Parámetro	100G	200G	300G
Capacidad	100G	200G	300G
Potencia	850W	1300W	1500W
Voltaje	110 / 220V	110 / 220V	110 / 220V
Fineza	70-300 mesh	70-300 mesh	70-300 mesh
Velocidad de Rotación	28000r/min	28000r/min	28000r/min
Tamaño del producto	16 × 16 × 33 cm	17.5 × 17.5 × 36 cm	20 × 20 × 36.5 cm
Tamaño del embalaje	71.5 × 36 × 38.5 cm / 8 pcs	60.5 × 40.5 × 42.5 cm / 6 pcs	60.5 × 40.5 × 42.5 cm / 6 pcs
Peso (G.W./N.W.)	20.5 / 20 kg	24.1 / 23.5 kg	22.8 / 22.2 kg
Contenedor (20GP/40GP/40HQ)	2304 / 4752 / 4752 pcs	1530 / 3120 / 3852 pcs	1530 / 3120 / 3852 pcs

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de capacidad. Para una guía mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guía de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)