



Molino 2000 a 3000 g

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de capacidad. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de capacidad.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad: 2000 - 3000 g
- 2000G: 2000 - 3000 g
- Velocidad de Rotación: 32000r/min / 36000r/min

Especificaciones técnicas

	2000G	3000G
Capacidad	2000G	3000G
Potencia	3000W	3600W
Voltaje	110/220V	110/220V
Fineza	70-300 mesh	70-300 mesh
Velocidad de Rotación	32000r/min	36000r/min
Tamaño del producto	23x23x39.5cm	32.5x32.5x44.5cm
Tamaño del embalaje	51x51x43.5cm/4pcs	67.5x33.5x46cm/2pcs
G.W./N.W.	35.2/34.6kgs	20/19.5kgs
20GP/40GP/40HQ	880/1840/2208pcs	590/1220/1408pcs

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de capacidad. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)