



Molino pulverizador 250 a 500 g

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de capacidad. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de capacidad.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad: 250 - 500 g
- Velocidad de Rotación: 28000r/min
- Tamaño del producto: 19.5x19.5x 35cm

Especificaciones técnicas

Parámetro	250G	350G	500G
Capacidad	250G	350G	500G
Potencia	1500W	1800W	2000W
Voltaje	110 / 220V	110 / 220V	110 / 220V
Fineza	70-300 mesh	70-300 mesh	70-300 mesh
Velocidad de Rotación	28000r/min	28000r/min	28000r/min
Tamaño del producto	19.5 × 19.5 × 35 cm	19.5 × 19.5 × 35 cm	19.5 × 19.5 × 36 cm
Tamaño del embalaje	42 × 52 × 59 cm / 4 pcs	42 × 52 × 59 cm / 4 pcs	42 × 52 × 59 cm / 4 pcs
Peso (G.W./N.W.)	21.9 / 21.3 kg	22.9 / 22.3 kg	30 / 29.4 kg
Contenedor (20GP/40GP/40HQ)	840 / 1932 / 2244 pcs	840 / 1932 / 2244 pcs	840 / 1932 / 2244 pcs

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de capacidad. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)