



HMI Series Mini-Dry Bath Incubator

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de 70 c · rt.5c 100c 1. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de 70 c · rt.5c 100c 1.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- 70 C · RT.5C 100C 1: -70 a 5 C
- 5 C · RT.5C 100C 2: 5 - 100 C
- 0.5 C · 0.5C: 0.5 C

Especificaciones técnicas

Parámetro	HMI T	HMI T-C	HMI T-100	HMI T-100H
Rango de temperatura	RT +5°C ~ 80°C	RT +5°C ~ 70°C	RT +5°C ~ 100°C	RT +5°C ~ 100°C
Temporizador	1-999 min / 1-999 seg	1-999 min / 1-999 seg	1-999 min / 1-999 seg	1-999 min / 1-999 seg
Precisión de temperatura	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C	±0.5°C
Precisión de visualización	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C	±0.1°C
Tiempo de calentamiento	≤12 min	≤20 min	≤15 min	≤15 min
Tiempo de enfriamiento (25°C→0°C)	—	≤25 min	—	—
Tapa calefactora	—	—	—	Sí
Rango temp. tapa	—	—	—	RT +5°C ~ 100°C
Dimensiones	150×110×100 mm	162×110×140 mm	152×120×112 mm	152×120×112 mm
Peso	0.5 kg	0.1 kg	0.8 kg	0.9 kg
Alimentación	DC 12V	DC 12V	DC 24V	DC 24V

Información de Pedido

Nº	Código	Descripción
01	AS-01130-00	HMI T mini dry bath, DC12V, 40W
02	AS-01170-00	HMI T-C mini dry bath, DC12V, 60W
03	AS-01150-00	HMI T-100 mini dry bath, DC24V, 40W
04	AS-01160-00	HMI T-100H mini dry bath, DC24V, 50W
05	AS-01220-00	HMI T-H3 3-in-1 mini dry bath
06	AS-01230-00	HMI T-H2C 3-in-1 mini dry bath

Accesorios

Nº	Código	Tipo	Descripción
01	AS-01131-01	A-HMIT	40 × tubos de 0.2 ml
02	AS-01131-02	B-HMIT	24 × tubos de 0.5 ml
03	AS-01131-03	C-HMIT	15 × tubos de 1.5 ml
04	AS-01131-04	D-HMIT	15 × tubos de 2.0 ml
05	AS-01131-05	E-HMIT	Bloque para 8 cubetas de 12.5 × 12.5 ml
06	AS-01131-06	F-HMIT	4 × tubos de 15 ml
07	AS-01131-07	G-HMIT	2 × tubos de 50 ml
08	AS-01131-99	—	Personalizable según requerimiento del cliente

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de 70 c · rt.5c 100c 1. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2



Imagen de galería 3



Imagen de galería 4



Imagen de galería 5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)