



Analizador de humedad halógeno

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~61.7 L ·. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de ~61.7 L ·.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~61.7 L ·: 110 g
- Capacidad(g): 110 g
- Peso bruto: 7.5 kg

Especificaciones técnicas

Parámetro	110g/10mg	110g/5mg	110g/2mg	110g/1mg	110g/1mg (T)
Capacidad	110g/10mg	110g/5mg	110g/2mg	110g/1mg	110g/1mg
Sensor	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell	Load Cell
Tamaño de la bandeja	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm	Ø90mm
Legibilidad	10 mg	5 mg	2 mg	1 mg	1 mg
Temp. operación	5-35°C	5-35°C	5-35°C	5-35°C	5-35°C
Fuente de calor	Halogen Lamp-1	Halogen Lamp-1	Halogen Lamp-1	Halogen Lamp-2	Halogen Lamp-2
Sensor de temp.	PT-100	PT-100	PT-100	PT-100	PT-100
Rango de temp.	40-199°C	40-199°C	40-199°C	40-199°C	40-199°C
Paso de temp.	1°C	1°C	1°C	1°C	1°C
Rango de humedad	0.00-100.00%	0.00-100.00%	0.00-100.00%	0.00-100.00%	0.00-100.00%
Resolución de humedad	0.2%	0.10%	0.04%	0.01%	0.01%
Rango de secado	100.00-0.00%	100.00-0.00%	100.00-0.00%	100.00-0.00%	100.00-0.00%

Resolución en seco	0.2%	0.10%	0.04%	0.01%	0.01%
ATRO (100-999%)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
ATRO (0-999%)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria de datos	15	15	15	20	20
Dimensiones embalaje	490×360×350 mm	490×360×350 mm	490×360×350 mm	490×360×350 mm	490×360×350 mm
Peso	7.5kg	7.5kg	7.5kg	7.5kg	7.5kg

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~61.7 l . Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra ..

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)