



Incubadora de agitación horizontal

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva). Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva).

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- ~1.0 L · Capacidad máxima (alfombrilla adhesiva): 100 - 500 mL
- ~1.0 L · Abrazadera máx. (abrazadera): 100 - 500 mL
- Configuración estándar: 500 - 2000 mL

Especificaciones técnicas

Parámetro	Versión 1	Versión 2
Modo de control	PID con microprocesador	
Modo de ciclo	Convección de aire forzado	
Modo de oscilación	Oscilación ciclónica	
Pantalla	LCD	
Sistema de accionamiento	Multidimensional	
USB	Sí (opcional)	
Sistema de control	Estándar / continuo / programable	

Movimiento

Parámetro	Valor
Velocidad (rpm)	20-350 (incluye rotación inversa)
Precisión	±1 rpm

Amplitud	φ26 / φ35 / φ50 (según configuración)
----------	---------------------------------------

Capacidad

Tipo	Versión 1	Versión 2
Abrazaderas	100ml×66 / 250ml×45 / 500ml×28 / 1L×15 / 2L×11	250ml×45 / 500ml×28 / 1L×15 / 2L×11 / 3L×8 / 5L×6
Plataforma	100ml×77 / 250ml×48 / 500ml×32 / 1L×18 / 2L×14	250ml×48 / 500ml×28 / 1L×18 / 2L×14 / 3L×8 / 5L×6
Configuración estándar	500ml×28	2000ml×8

Temperatura

Parámetro	Valor
Rango	RT+5 ~ 65°C / 4 ~ 65°C
Precisión	±0.1°C
Uniformidad	±0.5°C (37°C)
Fluctuación	≤0.1°C

Dimensiones y Potencia

Parámetro	Versión 1	Versión 2
Tamaño (mm)	1200×760×880	1200×760×1050
Capacidad	188 L	260 L
Potencia	650 W	900-950 W
Alimentación	colspan=2: AC220V ±10% 50/60Hz	

Configuración

Parámetro	Valor
Bandejas	1
Tamaño de placa	920×500 mm
Temporizador	0-9999 min (continuo)
Temp. ambiente	5-30°C

Funciones adicionales

- Arranque suave (velocidad baja)
- Protección contra sobrevelocidad
- Memoria de parámetros
- Recuperación tras corte eléctrico
- Descongelación automática
- Alarmas de temperatura (alta/baja)
- Parada al abrir puerta (opcional)
- Luz LED
- Esterilización UV (opcional)
- Calibración de temperatura

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de ~1.0 l · capacidad máxima (alfombrilla adhesiva). Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones -.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)