



Fresadora vertical y horizontal (mesa 240 x 1055 mm)

Código: b2-01-29-350

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Fresadora

Especificaciones técnicas

Especificación	b2-01-29-350
Tamaño de la mesa	240 x 1055mm
Recorrido longitudinal	560mm/600mm
Recorrido transversal	230mm/260mm
Recorrido vertical	300mm/420mm
Rango de velocidad de avance longitudinal	(60H) 36-1100 mm/min (6/8 pasos) (50Hz) 30- 880 mm/min(6/8 pasos)
Rango de velocidad rápida longitudinal	□60HZ)1100- 2056 mm/min (50HZ) 990-1713
Husillo horizontal: rango de velocidades del husillo-60HZ	80-5400r.p.m (V) 50HZ 58-1355 (H)
Cono del husillo	ISO 40/NT40
Centro del husillo a la mesa	70-420mm
Centro a la parte inferior del brazo superior	200mm
Motor de fresado horizontal y del cabezal de fresado vertical	3HP(V) & 3HP(H)
Avance longitudinal de la mesa	1.7 HP
Bomba de refrigerante	1.2HP
Peso	1120kg/1250 kg
Dimensiones de embalaje	(LxAnxAl)-1290x1140x2100mm
Accesorios estándar	Sistema de refrigeración Árbol portafresas Manguito portafresas Barra de tiro Caja de herramientas con herramientas Lámpara de trabajo halógena Caja eléctrica & panel de control Avance automático por caja de engranajes del eje X
Accesorios opcionales	Conformidad CE/EMC Bandeja de refrigerante Barra de tiro eléctrica Barra de tiro neumática Juego de mandril de fresado con 7 unidades de pinzas Kit de sujeción de 52 unidades Sistema DRO de 2o 3 ejes Mordaza tipo K de 6" Mordaza de ángulo fijo de 6"

Aplicaciones

1. Confirme el tamaño de la pieza

Compare las medidas de sus piezas con la mesa y con los recorridos longitudinal, transversal y vertical.

- **Tamaño de la mesa:** 240 x 1055mm
- **Recorrido longitudinal:** 560mm/600mm
- **Recorrido transversal:** 230mm/260mm
- **Recorrido vertical:** 300mm/420mm

2. Revise el husillo y las herramientas

Verifique que sus portaherramientas usen el mismo cono del husillo.

- **Cono del husillo:** ISO 40/NT40

3. Prevea la instalación

Confirme que el piso y el acceso del taller admiten el peso y el embalaje del equipo.

- **Peso:** 1120kg/1250 kg
- **Dimensiones de embalaje:** (LxAnxAI)-1290x1140x2100mm

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)