



Agitador magnético múltiple

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de capacidad máxima. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de capacidad máxima.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad máxima: 500 mL
- Velocidad: 50-1500RPM
- Tamaño de la placa de trabajo: 4-(110*110mm)

Especificaciones técnicas

	6x500ml	9x500ml
Control	Asynchronous control	
Número de puntos de agitación	4	6 / 9
Capacidad máxima	4*500ml	6*500ml / 9*500ml
Tamaño de la placa de trabajo	4-(110*110mm)	6-(110*110mm) / 9-(110*110mm)
Motor	Brushless motor	
Velocidad	50-1500RPM	
Tamaño de barra	Z30mm	
Temporización	1min-19h59min	
Voltaje	AC100-240V	
Especificación 10	.4x500ml 4*500ml	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de capacidad máxima. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra . Para.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)