



Agitador magnético multipunto con calefacción

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guia tecnica basada en datos observados de capacidad máxima. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guia tecnica basada en datos observados de capacidad máxima.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Capacidad máxima: 500 mL
- Temperatura de la placa: 120 C
- RPM: 50-120RPM

Especificaciones técnicas

	4x500ml	6x500ml
Control	Asynchronous control	
Número de puntos de agitación	4	6
Capacidad máxima	4*500ml	6*500ml
Tamaño de la placa de trabajo	4-(110*110mm)	6-(110*110mm)
RPM	50-120RPM	
Material de la placa	Acero inoxidable 304	
Temperatura de la placa	120°C	
Temporización	1min-19h59min	
Tamaño de barra	Z30mm	Z30mm
Potencia	240W	360W
Voltaje	AC220V	

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guia tecnica basada en datos observados de capacidad máxima. Para una guia mas profunda, revise la pestana Aplicaciones - Guia de compra . Para.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)