



Agitador orbital

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Descripción general

Guía técnica basada en datos observados de carga máxima. Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - Guía de compra .
Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Guía técnica basada en datos observados de carga máxima.

Para una guía más profunda, revise la pestaña Aplicaciones - guía de compra.

Características técnicas clave

- Carga máxima: 2 - 5 kg
- Velocidad: 40-200rpm
- ~12.5 L · Dimensiones: 260*355*135mm

Especificaciones técnicas

	~12.5 L · 40 200rpm	~20.1 L · 320320mm 1	~20.7 L · 320320mm 2
Velocidad	40-200rpm		
Tamaño de la placa	250*250mm	320*320mm	320*320mm
Diámetro de órbita	20mm	20mm	Lineal y recíproco 20mm
Rango de temporización	1min-23h59min		
Carga máxima	2kg	5kg	5kg
Voltaje	AC100-240V□50/60HZ		
~12.5 L · Dimensiones	260*355*135mm	330*435*140mm	340*435*140mm
Especificación 8	.40_200rpm 40-200rpm		

Aplicaciones

Selección rápida

Descripción general Guía técnica basada en datos observados de carga máxima. Para una guía más profunda, revise la pestaña

Aplicaciones - Guía de compra . Para.

Defina volumen, temperatura y condiciones de instalación antes de seleccionar la configuración final.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)